Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9677.885
전류 변환기

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

SV 9677.885 - 전류 변환기

전류 흐름의 유도 측정을 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9677.885
제품 설명	장착 구성품(중심 간격 185mm)에 기계식으로 통합하여 설치 깊이를 변경하지 않는 콤팩트형 디자인, 이를 통해 공간을 절약하여 조립할 수 있음.
재료	폴리아미드
적합한 조립 사이즈	3
적합한 품목 번호	9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
정격 출력	2.5 VA
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
Insuslation material (class)	H
Primary current	600 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2

특징

원형 도체의 연결	2.5 – 4 mm^2
정격 주파수	50 – 60 Hz
포장 단위	1 개
순 중량	0.168
총 무게	0.17
관세 번호	85044085
EAN	4028177971578
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025