Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CS 9791.035

옥외용 벽면 장착 인클로저

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CS 9791.035 - 옥외용 벽면 장착 인클로저

벽면 장착형 또는 폴 장착형 옥외용 인클로저. 인클로저 내 인클로저 개념, 하부에 컷아웃이 있고 통풍을 위해 후면 패널과 측면 패널에 그릴 홈이 있는 외부 인클로저.

특징

주문 번호	CS 9791.035
제품 설명	벽면 장착형 또는 폴 장착형 옥외용 인클로저. 인클로저 내 인클로저 개념, 하부에 컷아웃이 있고 통풍을 위해 후면 패널과 측면 패널에 그릴 홈이 있는 외부 인클로저
재료	인클로저와 장착 플레이트 알루미늄 AlMg3 내부 인클로저 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리	인클로저: 분체 코팅, 자외선에 강한 순 폴리에스테르
색상	RAL 7035
제공 범위	이중 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립 장착 플레이트, 글랜드 플레이트, 안전 잠금장치가 있는 내부 인클로저 인클로저 내부 온도 제어기 또는 습도 제어기용 장착 브래킷 디자인 커버와 안전 잠금장치 3524 E가 있는 외부 인클로저 후면 패널에 설치된 2개의 C 레일

© Rittal 2025

특징

치수	폭: 530 mm 높이: 700 mm 깊이: 265 mm
내측 사이즈	내측 폭: 440 mm 내측 높이: 545 mm 내측 깊이: 195 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	430 mm x 535 mm
내부 인클로저	폭: 460 mm 높이: 565 mm 깊이: 220 mm
잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
참고 사항	납기 문의 요망
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	16.625
총 무게	17.5
관세 번호	94032080
EAN	4028177193710
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인

설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK