Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

KS 1479.500

Пластиковые распределительные шкафы KS

Состояние: 14.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KS 1479.500 - Пластиковые распределительные шкафы KS

Настенный корпус с дверью из усиленного стекловолокном ненасыщенного полиэстера с монтажной панелью. На выбор с или без обзорной двери. Степень защиты IP 56 или IP 66. Перестановка монтажной панели по глубине благодаря нескольким монтажным уровням в корпусе. Гибкий монтаж на дверь благодаря запрессованным гайкам в двери. Высокая жесткость благодаря усиленному стекловолокном пластику.

Функции

Арт. №	KS 1479.500
Исполнение	с обзорным окном
Материал	Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением
Поверхность	Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм Монтажная панель Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька По бокам инткгрированный С-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели Обзорное окно в двери

Функции

Указание	Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °C... +75 °C.
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 56
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 1.000 мм Глубина: 300 мм
Толщина материала монтажной панели	3 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	717 мм x 950 мм
Кол-во дверей	1
Сменная навеска двери	да
Замок	Исполнение замка: 3-точечная запор Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
With viewing window	да
Основной материал	Пластик
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	38
Gross weight	39.5
Код ТНВЭД	94037000
EAN	4028177526792
E-Number Sweden	E3465015

Функции

ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas TÜV
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK