Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SG 2368.000

# Элемент подключения

Состояние: 10.08.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

# SG 2368.000 - Элемент подключения для сигнальных колонн, модульных

По выбору установка на трубу или настенный/напольный монтаж, с верхней крышкой для оптических элементов.

## Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SG 2368.000 |
| Исполнение | для монтажа на трубу |
| Описание продукта | По выбору: установка на трубу или настенный/напольный монтаж Винтовые клеммы в элементе подключения. С верхней крышкой для оптических элементов. Защита от прикосновений по VDE. |
| Преимущества | Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению. |
| Принцип действия | Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками |
| Материал | Корпус из полиамида |
| Цвет | Чёрный |
| Диаметр | 70 мм |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза | 2500 В AC |
| Номинальное напряжение изоляции | 250 В AC |
| Signal pillar | модульные |
| Размер | Высота: 43 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 54 |

# Функции

| | |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение | 12 В - 240 В (AC/DC) |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0.11 |
| Gross weight | 0.115 |
| Код ТНВЭД | 85369095 |
| EAN | 4028177219908 |
| ECLASS 8.0 | 27371232 |

# Одобрения

| | |
|---|---|
| Одобрения | UL + C-UL (listed)<br>UR |