Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SG 2372.100

Сигнальная колонна, на светодиодах компактная

Состояние: 23.07.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

SG 2372.100 - Сигнальная колонна, на светодиодах компактная

Крайне высокий срок службы светодиодов, малые затраты на монтаж и складирование.

Функции

Арт. №	SG 2372.100
Исполнение	3-ступенч., красный, желтый, зеленый
Описание продукта	Угол излучения: 3 x 120°, состояние поставки: Постоянный свет. Управление миганием через ПЛК
Преимущества	Готовое к подключению комплексное решение Незначительная монтажная высота Высокий срок службы светодиодов Незначительные затраты на монтаж и хранение
Ввод кабеля	Мин. диаметр кабеля: 3 мм Макс. диаметр кабеля мм: 6,5 мм
Диаметр	72 мм
Тип подключения (электрического)	Винтовые клеммы
Лампа	Светодиоды
Номинальное напряжение изоляции	< 60 В DC
Размер	Высота: 177 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C...70 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 65
Номинальное рабочее напряжение	24 В 24 В (DC)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.339

Функции

Gross weight	0.34
Код ТНВЭД	85318070
EAN	4028177442719
ECLASS 8.0	27371230

Одобрения

Одобрения	UR
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK