Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

FT 2730.010

Обзорное окно

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2730.010 - Обзорное окно для AX

Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях.

Функции

Арт. №	FT 2730.010
Исполнение	30-й профиль
Описание продукта	Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях.
Материал	Рама: Алюминий, анодированный Обзорное окно: оргстекло
Комплект поставки	Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54
Подходит для арт. №	1039.000 1339.000 1009.000
Подходит для	Тип корпуса: AX Ширина: = 600 мм Высота: = 380 мм
Размер	Ширина: 597 мм Высота: 377 мм Глубина: 36 мм

Функции

Visible area	Ширина обзорного окна: 537 мм Высота обзорного окна: 317 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)	32 мм
Visible area	Ширина: 537 мм Высота: 317 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.6
Gross weight	2.72
Код ТНВЭД	76101000
EAN	4028177938465
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204