Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SK 3238.124

# Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Состояние: 04.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

# SK 3238.124 - Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

## Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SK 3238.124 |
| Исполнение | настенные |
| Описание продукта | Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа. |
| Product modification | The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability. |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр |
| Вентилятор | Осевой, двигатель постоянного тока |
| Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter) | при DC: 52 м³/ч |
| Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter) | при DC: 63 м³/ч |
| Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №) | 1 x 3238200: 36 м³/ч<br>2 x 3238200: 46 m³/h |
| Номинальное рабочее напряжение | 24 В (DC) |

# Функции

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность Рэл | при DC: 5,7 Вт |
| Номинальный ток макс. | при DC: 0,24 A |
| Размер | Ширина: 148,5 мм<br>Высота: 148,5 мм |
| Монтажная глубина | 58,5 мм |
| Монтажный вырез | Ширина выреза: 124 мм<br>Высота выреза: 124 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 54 с флисовым/складчатым фильтром<br>IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом |
| Степень защиты NEMA | Type 12 с флисовым/складчатым фильтром<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A |
| Указание | Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.<br>У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм |
| Диапазон рабочих температур | -15 °C...55 °C |
| Диапазон температур хранения | -30 °C...70 °C |
| Уровень шума | при DC: 46 dB(A) |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0.539 |
| Gross weight | 0.64 |
| Код ТНВЭД | 84145915 |
| EAN | 4028177651722 |

# Функции

| | |
|---|---|
| E-Number Sweden | E3404339 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

# Одобрения

| | |
|---|---|
| Одобрения | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Объяснения | Декларация о соответствии |