Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.066

Флисовый фильтр

Состояние: 18.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

SK 3240.066 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Функции

Арт. №	SK 3240.066
Исполнение	для ЭМС-фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно с медно-никелевым покрытием
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №	3240.6.. 3241.6..
Размер	Ширина: 226 мм Высота: 226 мм Глубина: 17 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.09
Gross weight	0.095
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177666245
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

Функции

ECLASS 8.0	27180706

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC