Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3243.208

Выходной фильтр

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

SK 3243.208 - Выходной фильтр Стандарт

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.

Функции

Арт. №	SK 3243.208
Описание продукта	Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал	ABS
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Выходной фильтр Флисовый фильтр
Монтажный вырез	Ширина выреза: 292 мм Высота выреза: 292 мм
Подходит для арт. №	SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Размер	Ширина: 323 мм Высота: 323 мм Глубина: 25 мм
Степень защиты NEMA	Type 12 с флисовым/складчатым фильтром Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.75
Gross weight	0.811
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177663879
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK