Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3361.600

Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e

Состояние: 05.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3361.600 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"

Функции

Арт. №	SK 3361.600
Исполнение	настенные
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Цвет	RAL 9007
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 0,82 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,82 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,59 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,6 кВт
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц

Функции

Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 2,7 A При 60 Гц: 2,7 A
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 6 A При 60 Гц: 9,6 A
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 550 м³/ч Внутренний контур: 230 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,95 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,78
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 280 мм Высота: 550 мм Глубина: 280 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,28 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,18 t
Регулирование температуры	e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	20 °C...52 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,42 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,46 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,47 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,5 кВт
Допустимое давление (p макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A

Функции

Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	21,435 kg
Gross weight	21,82 kg
Код ТНВЭД	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Описание продукта	SK холодильный агрегат Blue e, настенный, 0,82 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, нержавеющая сталь, ШВГ: 280 x 550 x 280 мм

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK