Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.734

Кабельный наконечник

Состояние: 19.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

AS 4050.734 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

Арт. №	AS 4050.734
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	синий
Длина	8 мм
AWG	14
Внутренний диаметр	4,2 мм
Для сечения	2,5 мм²
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210 4050.452
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0.5
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177805026
ETIM 9	EC000005

Функции

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR