Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 4140.210

Компактный светильник

Состояние: 24.08.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4140.210 - Компактный светильник

Компактный светильник - тонкий и экономящий место светильник для применения в распределительном шкафу



Функции

Арт. №	SZ 4140.210
Преимущества	Компактней: высота и глубина меньше примерно на 50 %. Таким образом, данный светильник занимает на 75 % меньше пространства по сравнению со стандартными светильниками Быстрее: универсальное быстросъемное крепление на перфорацию TS при помощи зажимов, винтов или сильного магнита (опционально). Просто вставить сбоку или сзади,смонтировать светильник – готово Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер Прозрачный кожух лампы, с внутренними ребрами
Цвет	Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки	Компактный светильник с зажимами и винтовым креплением Лампа Кожух лампы Кабель подключения Вкл. крепежный материал

Функции

Номинальная мощность	8 Вт
Длина кабеля подключения	3 м
Mounting distance screws	475 мм
Ballast	Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения	Интегрированный кабель подключения с открытым концом Концевой выключатель двери
Лампа	Люминесцентная лампа T5
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)
Выключатель (тип)	Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Light cover	да
Тип монтажа светильника	На винтах На зажимах Магнитное крепление (комплектующие)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	500 В AC
Номинальное напряжение изоляции	500 В DC/1 с
Mounting distance clip/magnet	400 мм
Возможности монтажа	Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно Вертикальный профиль TS, SE: непосредственно Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: непосредственно Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно AE, CM, TP: с крепежным магнитом AE: с шиной для внутреннего монтажа
Указание	Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер

Функции

Размер	Ширина: 455 мм Высота: 59 мм Глубина: 24 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,083 - 0,149 A
Номинальный ток	0,045 - 0,088 A
Диапазон температур хранения	-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.5
Gross weight	0.527
Код ТНВЭД	94054990
EAN	4028177581456
ECLASS 8.0	27189241

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)