Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 5307.190

Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT

Состояние: 13.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

VX 5307.190 - Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, IP 55, пустой шкаф

VX IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Без 19" внутреннего монтажа в качестве пустого шкафа для индивидуального оборудования, в различных типоразмерах и со степенью защиты до IP 55.

Функции

Арт. №	VX 5307.190
Материал	Листовая сталь Алюминий Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
General colour	RAL 7035
Цвет	Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035 Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005 Ручка и шарниры: RAL 9005

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180° Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E Потолочная панель, цельная, закрытая Поддон и панель основания, секционная, закрытая Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются) 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм
Единиц высоты	42 U
Единиц высоты	42 U
Roof design	одностворчатая, закрытая
Rear door design	Стальная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Front door design	Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180°
Mounting angle design	без
Base design	Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Mounting angles position	без
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах
IK-код	IK08
Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.

Функции

Вес нетто	85,6 kg
Gross weight	95,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	235,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	VX IT, без 19" внутреннего оборудования, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2000 x 800 мм, 42 U, IP 55

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Negative Certificate Поверхность Степень защиты
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK