Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5501.815

Воздуховодная панель для 19" профильных шин

Состояние: 07.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

DK 5501.815 - Воздуховодная панель для 19" профильных шин

Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.

Функции

Арт. №	DK 5501.815
Описание продукта	Со щеточным буртиком по периметру для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
Области применения	Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
Материал	Листовая сталь Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	2 вертикальные панели 2 горизонтальные панели 4 щеточных буртика 4 элемента из пенополиуретана Вкл. крепежный материал 6 глухих панелей, 1 U

Функции

Указание по монтажу	Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" профильных шинах. Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками возможно только на передних 19" профильных шинах.
Подходит для	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	7.679
Gross weight	8.02
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177679184
E-Number Sweden	E7239699
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272