Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SE 5844.500

Отдельный системный шкаф SE 8

Состояние: 12.07.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5844.500 - Отдельный системный шкаф SE 8

Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Внутренний монтаж полностью совместим с TS 8, в связи с чем полная интеграция в семейство продуктов TS 8. Ширина шкафов от 600 до 1800 мм. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.

Функции

Арт. №	SE 5844.500
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый Дверь(и) Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Монтажная панель Панели основания Задняя стенка, на винтах Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажных шины TS 18 x 38 мм Задняя стенка, цельная

Функции

Размер	Ширина: 1.200 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	1.099 мм x 1.896 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-код	IK10
Кол-во дверей	2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	195
Gross weight	201.4
EAN	4028177666627
E-Number Sweden	E3404393
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK