Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 7030.273

Двери для VX IT

Состояние: 08.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 7030.273 - Двери для VX IT для автоматического открывания дверей (ADO)

Обзорные двери VX IT, с вентиляционными клапанами для автоматического открывания в случае тревоги

Функции

Арт. №	VX 7030.273
Исполнение	Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное Пружинный демпфер для открывания клапана Магниты для фиксации клапанов Клапаны в обесточенном состоянии открыты Со стальной дверью одностворчатая, с вентиляционными клапанами Рама: Листовая сталь
Описание продукта	Со встроенными вентиляционными клапанами для функции автоматического открывания в случае тревоги или при отключении питания. Обзорная дверь для системы автоматического открывания дверей заменяет стандартную дверь VX IT.

Функции

Преимущества	Возможно удаленное управления с системой CMC III Высокая безопасность благодаря использованию вставного безопасного стекла, тонированного Высокая устойчивость благодаря комбинации вентиляционных клапанов с трубчатой рамой двери Вентиляционные клапана выступают в проход всего на 200 мм Не требуется адаптации системы замков Ручное открывание дверей не имеет влияния на вентиляционные клапаны Автоматическое открывание вентиляционных клапанов при отключении питания
Технические характеристики	Выступ вентиляционного клапана наружу: 200 мм (в открытом состоянии) Выступ механических частей вовнутрь: 52,5 мм Навеска двери: правая (для одностворчатых дверей меняется с правой на левую) Кабель подключения при навеске двери: 2,5 м
Принцип действия	Управление через модуль контроля дверей CMC III (DCM) Встроенные вертикальные вентиляционные клапаны автоматически открываются в случае тревоги – при выходе из строя системы охлаждения или срабатывании системы пожаротушения В зависимости от объема помещения и температуры, воздух помещения используется для резервного охлаждения, а тушащий газ может попадать непосредственно в IT-шкафы Всегда следует использовать передние и задние двери системы автоматического открывания дверей
Материал	Рама: Листовая сталь Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
при DC	0,78 A
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20 при закрытых вентиляционных клапанах

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	42
Gross weight	46
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177925915
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27180101