Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7145.635

Приборные полки, 19" монтаж

Состояние: 23.11.2026 (Источник: www.rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7145.635 - Приборные полки, 19" монтаж Шкафы с L-образными профильными шинами спереди и сзади

Обеспечивается больше количество точек крепления, благодаря чему может меняться расстояние между дюймовыми уровнями, возможно дооснащение телескопическими шинами до полного выдвижения, нагрузочная способность: 50 кг.

Функции

Арт. №	DK 7145.635
Описание продукта	В зависимости от глубины приборные полки имеют несколько точек крепления, поэтому расстояния между дюймовыми плоскостями можно изменять в определенных границах. Каждая закрепленная таким образом приборная полка может быть дополнительно оборудована телескопическими направляющими, позволяющими полностью выдвигать полку. Для этого вместо распорных болтов привинчиваются телескопические направляющие.
Области применения	Для монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями Для дооснащения имеющихся артикулов TS
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels	448 мм 548 мм 598 мм
Нагрузочная способность	50 кг поверхностная нагрузка
Указание	Для TS: Если используются L-образные профильные шины в сетевых шкафах на базе TS, необходим адаптер 7827.300 Для TS, 19" системной перфорации: С помощью монтажного комплекта, с регулировкой глубины 7063.850 возможен гибкий монтаж между L-образными профильными шинами непосредственно на 19" системную перфорацию

Функции

Размер	Ширина: 409 мм Глубина: 600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,982 kg
Gross weight	3,182 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	DK приборная полка, для двух 482,6 мм (19") крепежных плоскостей, 500 Н, ШхГ поверхности: 409x600 мм, расстояние между 19" плоскостями: регулируется в определенных границах,