Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.375

Щеточный буртик, высокоплотный

Состояние: 14.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7825.375 - Щеточный буртик, высокоплотный

Специальный щеточный буртик для создания как можно более плотных отверстий для прокладки кабелей и проводов.

Функции

Арт. №	DK 7825.375
Описание продукта	Для индивидуального монтажа в плоских деталях, фланш-панелях и панелях. Вырезы для прокладки кабеля могут быть в любом месте на боковой стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и панелях основания. Этот щеточный буртик используется для создания как можно более плотных отверстий для прокладки кабеля и проводов. Он оснащен смещенными щеточными буртиками, гарантирующими хорошее уплотнение даже при больших объемах проводимого кабеля. Нежелательная утечка воздуха таким образом снижается до минимума.
Материал	Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Комплект поставки	По 1 щеточному буртику, длина 1 м, левостороннее и правостороннее исполнение
Длина щетины	58 мм
Длина	1 м
Размер	Длина: 1 м
Для толщиной материала	1,5 - 2 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.65
Gross weight	0.82
Код ТНВЭД	96035000
EAN	4028177552784
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261