Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7827.320

Кабельный канал

Состояние: 14.05.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7827.320 - Кабельный канал для TS/TE

Для прокладки кабеля с особо высокой плотностью.

Функции

Арт. №	DK 7827.320
Описание продукта	Для прокладки кабеля в местах с большой плотностью монтажа, в случае оптоволоконных и медных кабелей. Большая вместимость. Различные возможности проводки кабеля, фиксации кабеля, канализирования и поперечной разводки кабеля создают предпосылки для максимально высокой плотности портов на минимальном пространстве. Отдельная разводка кабеля на каждую EB позволяет избежать дополнительной прокладки кабеля через кабельные отсеки в распределительном уровне и оснастить каждую EB точками подсоединения. Увеличение плотности портов до 50 %. Съемная крышка канала, оснащенная шарнирами с обеих сторон, обеспечивает удобный доступ в любое время. Кабельные жгуты удерживаются съемными перемычками, которые защищают их от выпадения. Монтаж возможен как сбоку на монтажных шинах, так и на профильных шинах и монтажной раме 19" распределительного уровня. Также возможно крепление двух каналов "спиной к спине".
Материал	Кабельный канал: Листовая сталь, окрашенная Элементы прокладки кабеля: Пластик Передняя фальш-панель: Алюминий, окрашенный
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. переднюю панель на шарнирах Вкл. крепежный материал

Функции

Указание	При использовании канала вместе с 19" монтажной рамой и TS 8, внутренний монтажный уровень в области установки кабельного канала для других применений задействовать нельзя. Внутри канала можно устанавливать дополнительные держатели кабелей для крепления излишков кабеля и для надлежащего изменения направления кабеля.
Размер	Ширина: 95 мм Глубина: 235 мм
Единиц высоты	42 U
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	8.137
Gross weight	8.565
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177597709
E-Number Sweden	E7827320
ECLASS 8.0	27400604