Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.090

PSM Zero-U-Space

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7859.090 - PSM Zero-U-Space

Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19˝ монтажной плоскостью в IT-шкафах шириной 800 мм.

Функции

Арт. №	DK 7859.090
Описание продукта	Модульные PDU для компактного монтажа по принципу "Zero-U" между боковой стенкой и 19˝ монтажной плоскостью в IT-шкафах шириной 800 мм.
Материал	Алюминий, анодированный
Длина	1 695 мм
Длина кабеля подключения	3 м
Тип подключения (электрического)	жестк./CEE
Кол-во	1
Кол-во фаз на ввод питания	1~
Номинальный ток (макс.)	32 A
Кол-во мест для модулей (макс.)	5
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Размер	Длина: 1.695 мм

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX IT Высота: ≥ 2.000 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...90 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.9
Gross weight	5.2
Код ТНВЭД	85369001
EAN	4028177956643
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии