Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7859.222

Розеточные модули PSM

Состояние: 16.07.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7859.222 - Розеточные модули PSM

Различные модули могут быть вместе вставлены в несущую шину.

Функции

Арт. №	DK 7859.222
Исполнение	с коммутацией розеток/отдельным измерением на розетку
Описание продукта	Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. В шину можно одновременно вставлять модули различных исполнений, например с евророзетками, МЭК320 и др. Благодаря системе "Plug & Play", с защитой от прикосновения, это может быть реализовано не только силами электриков.
Материал	Профиль: алюминий, анодированный Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1)
Длина	250 мм
Термическая защита от перегрузки	на розеточный модуль
Номинальное рабочее напряжение	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Номинальный ток (макс.)	16 A
Необходимо мест для модулей (кол-во)	2
Размер	Длина: 250 мм

Функции

Диапазон рабочих температур	5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	5...95 %
Розетки	8 x Розетка для маломощного оборудования C13
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.039
Gross weight	1.08
Код ТНВЭД	85369001
EAN	4028177617223
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии