Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TS 8614.660

Секционные монтажные панели

Состояние: 18.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8614.660 - Секционные монтажные панели для TS, VX SE

Для универсального внутреннего оборудования и дополнительных монтажных уровней.



Функции

Арт. №	TS 8614.660
Описание продукта	Для универсального внутреннего монтажа, также в сочетании с системными шасси и монтажными перемычками. Позволяют легко производить замену неисправных блоков. Дополнительные уровни монтажа.
Материал	Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Секционные монтажные панели крепятся при крепежных комплектующих на внутренний уровень крепления , непосредственно к вертикальным профилям шкафа. В этом положении монтажа (как по ширине, так и по глубине) они образуют единую плоскость с системными шасси TS 17 x 73 мм и монтажными поперечинами TS для внутреннего монтажного уровня.

Функции

Размер	Ширина: 500 мм Высота: 500 мм
Подходит для типа корпуса	TS VX SE
Подходит для	Тип корпуса: TS VX SE Ширина: = 600 мм Глубина: = 600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6.1
Gross weight	6.22
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177212336
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216