Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9340.560

OM-адаптер

Состояние: 31.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.560 - OM-адаптер с пружинной клеммой

Функции

Арт. №	SV 9340.560
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.	32 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Количество полюсов	3-пол.
Опора несущей рамы	да
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 272 мм
Подключение проводов	1,5 - 6 мм²
Количество/высота несущих шин	2 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)	45 мм x 237 мм
Упаковка	1 шт.

Функции

Вес нетто	0.28
Gross weight	0.293
Доля меди (кг / штук)	0.027
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177664234
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK