Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9341.050

Держатели шин PLS

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

SV 9341.050 - Держатели шин PLS

Для шин специальной формы PLS 800 A/1600 A, 3-полюсные и 4-полюсные, с возможностью надстройки.

Функции

Арт. №	SV 9341.050
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальное рабочее напряжение	1000 В, 3~ 1500 В (DC)
Electrical ratings UL (SCCR)	14 kA - 600 V, support spacing 500 mm, PLS 800 busbars 22 kA - 600 V, support spacing 200 mm, PLS 800 busbars 50 kA - 600 V, support spacing 250 mm, PLS 800 busbars, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7 50 kA - 600 V, support spacing 250 mm, PLS 800 busbars, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, support spacing 150 mm, PLS 800 busbars, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, support spacing 150 mm, PLS 800 busbars, Fuse Class max. 600 A, JDDZ/7
Указание к арт. №	Для применения в соответствии с UL необходим поддон основания Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
Возможность надстройки	да
Количество полюсов	3-пол.
Подходит для шин	PLS 800
Подходит для арт. №	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000

Функции

С внутренним креплением	да
Расстояние между центрами шин	60 mm
Сертификаты	UL
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.32
Gross weight	0.362
Код ТНВЭД	85469010
EAN	4028177525634
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Одобрения

Одобрения	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK