Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9344.130

Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 18.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.130 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

Функции

Арт. №	SV 9344.130
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 32 мм Clamping area height: 10 мм
for mounting plate assembly	да
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M10
Номинальный ток макс.	250 A
Номинальное рабочее напряжение	400 В - 690 В, 3~
Для размера NH	1
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 184 мм Высота: 298 мм
Подключение проводов	10 - 150 мм²
Количество полюсов	3-пол.
с электронным контролем состояния (ЭКС)	да

© Rittal 2025

Функции

Round conductor cross-section	10 - 150 мм²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.3
Gross weight	2.343
Доля меди (кг / штук)	0.3
Код ТНВЭД	85365080
EAN	4028177540620
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK