Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9344.310

Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

SV 9344.310 - Силовой предохранительный разъединитель NH

Функции

Арт. №	SV 9344.310
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 50 мм Clamping area height: 10 мм
for mounting plate assembly	да
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M10
Номинальный ток макс.	630 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для размера NH	3
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения".
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 250 мм Высота: 298 мм
Подключение проводов	10 - 300 мм²
Количество полюсов	3-пол.

Функции

Cross section round conductor	10 - 300 мм²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.6
Gross weight	3.8
Доля меди (кг / штук)	1.06
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177540736
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Одобрения	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK