Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

RX 9360.720

RiLineX component adaptor

Состояние: 05.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

RX 9360.720 - RiLineX component adaptor

RiLineX component adaptor (25 A, 3-pole, including connection cables) in width 45 mm for RiLineX and other 60 mm busbar system platforms. With fitted support rail for snap-on mounting of equipment and tool-free adjustment.



Функции

Арт. №	RX 9360.720
Исполнение	с кабелем подключения
Преимущества	For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter Pre-assembled connection cable Simple clip locking for support rails Optional anti-slip guard Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm) Простой монтаж Coordinated accessories reduce the number of different items required
Материал	Полиамид (PA 6) Негорючесть согласно UL 94
Цвет	RAL 9005 RAL 35745
Кабели подключения (AWG)	AWG 12
Rated current of round conductor	25 A
Rated current of round conductor (UL)	25 A

Функции

Electrical ratings UL (SCCR)	5 кА - 600 В, RMS 50 kA - 480 V, circuit breaker max. 22 A, DIVQ/7
Отвод проводов	сверху
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Длина кабеля подключения	160 мм
Количество полюсов	3-пол.
Подходит для шинной системы	RiLineX RiLine60
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 240 мм Глубина: 37 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Подходит для шин	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Rated voltage	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Категория перенапряжения	4
Степень загрязнения	3
Стандарты	МЭК 60 297-1/-2 UL 508
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
Диапазон рабочих температур	-5 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-25 °C...75 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...90 %

Функции

Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1.36
Gross weight	1.39
Доля меди (кг / штук)	0.096
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177997028
ETIM 9	EC001531

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии