Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9677.360

Планочный силовой разъединитель NH

Состояние: 23.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.360 - Планочный силовой разъединитель NH

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

Функции

Арт. №	SV 9677.360
Исполнение	с 3-полюсным отключением
Принцип действия	Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для размера NH	3
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M12
Installation type	Крепление на винтах
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение	800 V (AC), 3~
Номинальный ток макс.	630 A
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 100 мм Высота: 772 мм

Функции

Подключение проводов	6 - 240 мм²
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	12.7
Gross weight	13.2
Доля меди (кг / штук)	4.717
Код ТНВЭД	85361090
EAN	4028177806801
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK