Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TS 4599.100

Estribo de montaje

Estado: 7/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4599.100 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Características

Referencia	TS 4599.100
Descripción producto	Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos	Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	320 mm
Adecuado para ancho de puerta	380 mm
Opciones de montaje AX	En ancho de puerta 380 mm, con aldabilla
Adecuado para	Tipo de armario: AX Ancho/Profundidad: 380 mm
Unidad de embalaje	20 pza(s).
Peso neto	3.16
Peso bruto	3.308
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,6 kg CO2 eq (Cat B)

Características

Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177939035
E-Number Sweden	E3465248
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261