
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3286.110 Cartouche filtrante

État: 21.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SK 3286.110 - Cartouche filtrante pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air/air et refroidisseurs d'eau

L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en fonction du degré d'encrassement.

Caractéristiques

| · | | |
|--|--------------------------|---|
| sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent utilisées dans des conditions extrêmes. Avantages Résistance thermique de -40 °C à +80 °C Matériau Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes Pour référence(s) 3302.300 3303.310 Dimensions Largeur: 190 mm Hauteur: 95 mm Profondeur: 10 mm Convient à Type de coffret: Climatiseurs Unité d'emballage 3 p. Poids net 0.012 Poids brut 0.016 Numéro du tarif douanier 56039390 EAN 4028177452640 ETIM 9 EC002513 ETIM 8 EC002513 | Référence | SK 3286.110 |
| Matériau Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes Pour référence(s) 3302.300 3303.310 Dimensions Largeur: 190 mm Hauteur: 95 mm Profondeur: 10 mm Convient à Type de coffret: Climatiseurs Unité d'emballage 3 p. Poids net 0.012 Poids brut 0.016 Numéro du tarif douanier 56039390 EAN 4028177452640 ETIM 9 EC002513 ETIM 8 EC002513 | Description produit | Les climatiseurs ne nécessitent que peu d'entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes. |
| Pour référence(s) 3302.300 3303.310 Dimensions Largeur: 190 mm Hauteur: 95 mm Profondeur: 10 mm Convient à Type de coffret: Climatiseurs Unité d'emballage 3 p. Poids net 0.012 Poids brut 0.016 Numéro du tarif douanier 56039390 EAN 4028177452640 ETIM 9 EC002513 ETIM 8 EC002513 | Avantages | Résistance thermique de -40 °C à +80 °C |
| 3303.310 | Matériau | Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes |
| Hauteur: 95 mm Profondeur: 10 mm Convient à Type de coffret: Climatiseurs Unité d'emballage 3 p. Poids net 0.012 Poids brut 0.016 Numéro du tarif douanier 56039390 EAN 4028177452640 ETIM 9 EC002513 ETIM 8 EC002513 | Pour référence(s) | |
| Unité d'emballage 3 p. Poids net 0.012 Poids brut 0.016 Numéro du tarif douanier 56039390 EAN 4028177452640 ETIM 9 EC002513 ETIM 8 EC002513 | Dimensions | Hauteur: 95 mm |
| Poids net 0.012 Poids brut 0.016 Numéro du tarif douanier 56039390 EAN 4028177452640 ETIM 9 EC002513 ETIM 8 EC002513 | Convient à | Type de coffret: Climatiseurs |
| Poids brut 0.016 Numéro du tarif douanier 56039390 EAN 4028177452640 ETIM 9 EC002513 ETIM 8 EC002513 | Unité d'emballage | 3 p. |
| Numéro du tarif douanier 56039390 EAN 4028177452640 ETIM 9 EC002513 ETIM 8 EC002513 | Poids net | 0.012 |
| EAN 4028177452640 ETIM 9 EC002513 ETIM 8 EC002513 | Poids brut | 0.016 |
| ETIM 9 EC002513 ETIM 8 EC002513 | Numéro du tarif douanier | 56039390 |
| ETIM 8 EC002513 | EAN | 4028177452640 |
| | ETIM 9 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 27180706 | ETIM 8 | EC002513 |
| | ECLASS 8.0 | 27180706 |

© Rittal 2025 2

Approbation

Certificats EAC

© Rittal 2025 3