Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.105.3200.52

# Z

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.105.3200.52 - Z

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden conform DIN 46320 met extra trekontlasting en extra inzetstuk

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.105.3200.52 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden volgens DIN 46320 met extra trekontlasting en extra inzetstuk |
| Materiaal | Messing<br>Dichtring: NBR (uitsnijdbaar) |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 54<br>IP 65 met pakkingring |
| Kabelinvoer | Min. kabeldiameter: 19 mm<br>Max. kabeldiameter: 28 mm |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 39 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |

# Functies

| | |
|---|---|
| Met contramoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 6 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...80 °C |
| Schroefdraadlengte | 6 mm |
| Leveringseenheid | 25 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel Z, Metrisch, M 32 x 1,5, klembereik 19 - 28, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80 |