Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.106.0600.55

# HSK-MINI

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.106.0600.55 - HSK-MINI

Kabelwartels van messing voor de kleinste klembereiken

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.106.0600.55 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Kabelwartels van messing voor de kleinste klembereiken |
| Materiaal | Messing<br>Dichtring: FPM<br>O-ring: FPM |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 |
| Spoed schroefdraad | 1 mm |
| Sleutelwijdte | 8 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contramoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 6 mm |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 °C...200 °C |
| Schroefdraadlengte | 6 mm |
| Leveringseenheid | 100 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-MINI, metrisch, M 6 x 1, klembereik 2 - 3.2, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -25 - 200 |