Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.106.2000.58

WADI-A-FPM



Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.106.2000.58 - WADI-A-FPM

Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik


Functies

Bestelnr.	SZ 1.106.2000.58
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik
Materiaal	Messing O-ring: FKM Dichtring: FKM
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

Functies

Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...200 °C
Schroefdraadlengte	6 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel WADI-A-FPM, Metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 10 - 13, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -25 - 200