Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.153.0900.01

V-INOX-FPM

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 1.153.0900.01 - V-INOX-FPM

Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel

Functies

Bestelnr.	SZ 1.153.0900.01
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring en verhoogd temperatuurbereik. Montage met moersleutel
Materiaal	INOX 1.4305 O-ring: FKM
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Schroefdraadtype	Pg
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...180 °C
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	73181575
ECLASS 8.0	27149110
Product omschrijving	Blindstop V-INOX-FPM, PG, voor AG-maat PG 9, INOX 1.4305, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 180