Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 1196.918

Netwerkbehuizing/serverrack VX IT Compleet Direct

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

VX_IT 1196.918 - Netwerkbehuizing/serverrack VX IT Compleet Direct met verticaal gedeelde geventileerde deuren voor/achter, standaard 19” profielen

VX IT-netwerkbehuizing/serverrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

Functies

Bestelnr.	VX IT 1196.918
Product omschrijving	VX IT-netwerkbehuizing/serverrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: gelakt Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035 Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005 Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005 Handgreep en scharnieren: RAL 9005

Functies

Levering	Kastframe VX met deuren en dakplaat Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), 180°-scharnieren Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E 19"-L-profielrails voor en achter Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing. Sokkel, 100 mm, gesloten 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) Koppelset (los meegeleverd) IPPC-palet
Hoogte incl. sokkel	2.100 mm
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	94032080