Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# SZ 1.209.2500.50

# HSK-K

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# SZ 1.209.2500.50 - HSK-K

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van nylon 6/6





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.209.2500.50 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van kunststof |
| Materiaal | Polyamide V0 conform UL 94<br>Dichtring: NBR |
| Kleur | Lichtgrijs<br>RAL 7035 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring<br>IP 69K met extra O-ring |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 33 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |

# Functies

| | |
|---|---|
| Met contramoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 11 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 11 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-K, metrisch, M 25 x 1,5, klembereik 13 - 18, grijs, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |