Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.209.2901.61

HSK-K

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 1.209.2901.61 - HSK-K

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van nylon 6/6





Functies

Bestelnr.	SZ 1.209.2901.61
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof
Materiaal	Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) met extra O-ring IP 69K met extra O-ring
Sleutelwijdte	42 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee

© Rittal 2026

Functies

Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	15 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K, PG.-lang, PG 29, klembereik 13 - 20, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100