Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.292.6301.31

# HSK-K-Ex-Active

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.292.6301.31 - HSK-K-Ex-Active

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide V0 conform UL 94



## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.292.6301.31 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard voor explosiegevaarlijke omgevingen kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide |
| Materiaal | Pol,yamid, glasvezelversterkt<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR |
| Kleur | Zwart<br>RAL 9005 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 65 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2, |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Glasvezel versterkt | Ja |
| Halogeenvrij | Ja |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |

# Functies

| | |
|---|---|
| Slagvast | Ja |
| Met contramoer | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 18 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...85 °C |
| Leveringseenheid | 5 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-K-Ex-Active, metrisch-lang, M 63 x 1,5, klembereik 29 - 35, zwart, polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 85 |