Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.293.0900.14

HSK-K-Flex

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 1.293.0900.14 - HSK-K-Flex

Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming



Functies

Bestelnr.	SZ 1.293.0900.14
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming
Materiaal	Polyamide Dichtring: NBR
Kleur	Lichtgrijs RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K met extra O-ring
Sleutelwijdte	19 mm
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee

Functies

Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	8 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-Flex, PG, PG 9, klembereik 4 - 8, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100