Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.293.1601.51

HSK-K-Flex

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.293.1601.51 - HSK-K-Flex

Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming



Functies

Bestelnr.	SZ 1.293.1601.51
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming
Materiaal	Polyamide Dichtring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K met extra O-ring
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee

Functies

Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	8 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-Flex, metrisch, M 16 x 1,5, klembereik 2 - 6, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100