Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.313.1001.70

HSK-W


Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.313.1001.70 - HSK-W

Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang



Functies

Bestelnr.	SZ 1.313.1001.70
Uitvoering	Knie 90 graden
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang
Materiaal	Polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68
Draadmaat NPT	1"
Sleutelwijdte	42 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

Functies

Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 19 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	19 mm
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Hoekwartel HSK-W, NPT, 1" NPT, klembereik 18 - 25, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100