Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.313.2500.50

HSK-W

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.313.2500.50 - HSK-W

Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang



Functies

Bestelnr.	SZ 1.313.2500.50
Uitvoering	Knie 90 graden
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang
Materiaal	Polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Kleur	Lichtgrijs RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	33 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

Functies

Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 11 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	11 mm
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Hoekwartel HSK-W, metrisch, M 25 x 1,5, klembereik 13 - 18, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100