Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.316.2500.50

90° Snap Elbow

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.316.2500.50 - 90° Snap Elbow

Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren

Functies

Bestelnr.	SZ 1.316.2500.50
Uitvoering	Knie 90 graden
Product omschrijving	Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren
Materiaal	Polyamide O-ring: NBR
Kleur	Lichtgrijs RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	33 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 11 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...80 °C

© Rittal 2026

Functies

Schroefdraadlengte	11 mm
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	39269097
Product omschrijving	Snapknie, M25x1,5, polyamide, grijs