Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 1.547.2014.50

Polyamide fitting Duo-Ms

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

undefined 1.547.2014.50 - Polyamide fitting Duo-Ms

Fitting van messing, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

Functies

Bestelnr.	1.547.2014.50
Product omschrijving	Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen	Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal	messing vernikkeld Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR
Afmetingen	Hoogte: 40,5 mm
Kabelinvoer	Min. kabeldiameter: 10 mm Max. kabeldiameter: 14 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M20 Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	6 mm
Sleutelmaat grootte 2	24 mm
Suitable for Polyamid hose DN	14 mm
Geschikt voor Ø	29 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	39269097

© Rittal 2026