Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# SZ 1.590.1101.14

# HSK-KE/KR

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.590.1101.14 - HSK-KE/KR

Standaard kabelwartels van kunststof met variabel klembereik

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.590.1101.14 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van kunststof met variabel klembereik |
| Materiaal | Polyamide V0 conform UL 94<br>Dichtring: NBR |
| Kleur | Zwart<br>RAL 9005 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring<br>IP 69K met extra O-ring |
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contramoer | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 8 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 8 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |

# Functies

| | |
|---|---|
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-KE zwart PG11, voor kabel 6-12 mm, polyamide |