Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.597.3201.50

HSK-K-MULTI

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.597.3201.50 - HSK-K-MULTI

Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk



Functies

Bestelnr.	SZ 1.597.3201.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk
Materiaal	Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: Elastomeer
Kleur	Lichtgrijs RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) met extra O-ring
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	42 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Montage-instructie	IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

© Rittal 2026

Functies

Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 11 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	11 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-MULTI, metrisch, M 32 x 1,5, aantal boringen 4 x 9, grijs, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100