Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.608.3400.70

# A2F

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.608.3400.70 - A2F

Kabelwartels toepasbaar in explosiegevaarlijke omgevingen speciaal voor een niet gearmeerde kabel

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.608.3400.70 |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | metaal<br>Messing |
| Oppervlak | Onbehandeld |
| Kleur | Overige |
| Draadmaat NPT | 3/4" |
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2, |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Explosieveilig | Ja |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Strain relief | Nee |
| Met contramoer | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 20,5 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -60 °C...105 °C |

# Functies

| | |
|---|---|
| Leveringseenheid | 5 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel EXIOS +A2F messing, NPT, NPT 3/4", klembereik 12,5 - 20,5, geen EMC, Ex-e/-d, temp.bereik -60 - 105 |