Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.608.5200.70

A2F

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 1.608.5200.70 - A2F

Kabelwartels toepasbaar in explosiegevaarlijke omgevingen speciaal voor een niet gearmeerde kabel

Functies

Bestelnr.	SZ 1.608.5200.70
Uitvoering	recht
Materiaal	metaal Messing
Oppervlak	Onbehandeld
Kleur	Overige
Draadmaat NPT	2.1/2"
Sleutelwijdte	80 mm
Voor explosieveilige zone gas	1,2,
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Explosieveilig	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeenvrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Strain relief	Nee
Met contramoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C...105 °C

© Rittal 2026

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,001 kg
Brutogewicht	0,002 kg
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel EXIOS +A2F messing, NPT, NPT 2 1/2", klembereik 51 - 61, geen EMC, Ex-e/-d, temp.bereik -60 - 105