Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.609.2900.60

HSK-M

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 1.609.2900.60 - HSK-M

Standaard kabelwartels van messing



Functies

Bestelnr.	SZ 1.609.2900.60
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing
Materiaal	Messing Dichtring: NBR Kleminzetstuk van polyamide
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Sleutelwijdte	40 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee

© Rittal 2026

Functies

Afmetingen	Schroefdraadlengte: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	12 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M PG29 lang schroefdraad, voor kabel 18-25 mm, messing vernikkelt, met O-ring