Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.609.3400.71

HSK-M

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 1.609.3400.71 - HSK-M

Standaard kabelwartels van messing



Functies

Bestelnr.	SZ 1.609.3400.71
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing
Materiaal	Messing Dichtring: NBR Kleminzetstuk van polyamide
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Draadmaat NPT	3/4"
Sleutelwijdte	30 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja

Functies

Met contramoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	13 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M NPT 3/4", voor kabel 9-16 mm, messing vernikkelt, met O-ring